

## ESTRATTORI PER VALVOLE



### EW3900

#### Estrattore per valvola

Un sistema semplice ed efficace che permette la rimozione e la sostituzione di meccanismi di carica senza disperdere un grammo di refrigerante.


Permette inoltre la ricarica molto più veloce del sistema A/C, togliendo il meccanismo di carica e reinserendolo una volta terminata la carica stessa.

Codice	Modello
08008023002	EW 3900
08008023003	EW 3900/5

Attacco femmina girevole	Attacchi maschio	Dimensioni	Peso
1/4" SAE	1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,10 kg
5/16" SAE	1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,10 kg



**Schema di funzionamento:** come sostituire o rimuovere il meccanismo di carica senza disperdere refrigerante



### EW4900

#### Estrattore per valvola con duplice attacco di servizio

L'EW4900 consente di rimuovere il meccanismo interno della valvola di servizio, e quindi aprire la via alle sue due connessioni SAE M integrate da 3/8" e 1/4" dotate di rispettiva valvola.

L'attacco da 3/8" SAE M risulta ottimale per l'accoppiamento con il Tubo IperVAC (vedi pag 42) al fine di ridurre nuovamente i tempi necessari per effettuare un efficace vuoto. La seconda porta da 1/4" SAE M è ideale per connettere vacuometro digitale, tubo di carica o gruppo manometrico.




Codice	Modello	Descrizione
08008060002	EW 4900	Estrattore 1/4" con duplice valvola e connessione
08008060003	EW 4900/5	Estrattore 5/16" con duplice valvola e connessione

Attacco femmina girevole	Attacchi maschio	Dimensioni	Peso
1/4" SAE	3/8" SAE + 1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,25 kg
5/16" SAE	3/8" SAE + 1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,25 kg



**Esempio applicativo:**



**Accessori e ricambi**

Codice	Modello	Descrizione
06140002	IVSS/6-6/60	Tubo IperVAC 1500mm con connessione 3/8" SAE
06140001	IVSS/6-6/36	Tubo IperVAC 900mm con connessione 3/8" SAE
14020097	G-LV/T-WIG	Kit 5pz guarnizioni per EW3900/4900
08008059	LOCK VALVE CARE	Utensile per semplice sostituzione guarnizioni in Lock Valve, EW e tubi flessibili
05108043001	M1/4"-R134A/V-RK	Kit 10 pz meccanismi interni per HFC (R134a-R410A, R32...)
05055099	W404/5	Adattatore 1/4" SAE F x 5/16" SAE M

## CORE SCREWER TOOL



### EW3900

#### Core screwer tool


Easy and efficient system that enables to remove and replace valve cores without dispersing one gramme of refrigerant. It also enables to recharge the A/C system faster by removing the valve core and reinserting it again once charging is over.

Code	Model
08008023002	EW 3900
08008023003	EW 3900/5

Swivel female connections	Male connections	Dimensions	Weight
1/4" SAE	1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,10 kg
5/16" SAE	1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,10 kg



Functioning diagrams: how to remove and replace valve cores without dispersing one gramme of refrigerant.



### EW4900

#### Core removal access solution with dual connections

EW4900 enables to remove the valve core, and then open the way to its two integrated SAE M 3/8" and 1/4" connections equipped with valves.


3/8" port designed for coupling with the IperVAC hose (see pag 32) and 1/4" port for vacuum digital gauge, charging hose or manifold.

Code	Model	Description
08008060002	EW 4900	1/4" core removal solution with double connections
08008060003	EW 4900/5	5/16" core removal solution with double connections

Swivel female connections	Male connections	Dimensions	Weight
1/4" SAE	3/8" SAE + 1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,25 kg
5/16" SAE	3/8" SAE + 1/4" SAE	100 x 175 x 30 mm	0,25 kg



Application:



Accessories and Spare parts

Code	Model	Description
06140002	IVSS/6-6/60	IPERVAC 1500 mm hose 3/8" connection
06140001	IVSS/6-6/36	IPERVAC 900 mm hose 3/8" connection
14020097	G-LV/T-WIG	Kit 5 pcs gaskets for LOCK-VALVE - EW3900/EW4900
08008059	LOCK VALVE CARE	Gasket replacement tool for LOCK-VALVE, EW and hoses
05108043001	M1/4"-R134A/V-RK	Kit 10 pcs internal cores for HFC (R134a-R410A, R32,...)
05055099	W404/5	1/4" SAE F x 5/16" SAE M adapter